


Dezilite avger ljus i det ultravioletta spektrumet, mer specifikt UV-C-ljus. Detta ljus har en bactericid effekt, det dödar bakterier och andra mikroorganismer samt förstör DNA-strukturen hos virus.



Testad av ackrediterat laboratorium i Sverige i enlighet med ISO/ICE 17025.

Känt för att desinficera och effektivt döda bakterier.

Dezilite avger ljus i det ultravioletta spektrumet, mer specifikt UV-C-ljus. Detta ljus har en bactericid effekt, det dödar bakterier och andra mikroorganismer samt förstör DNA hos virus.

Ultraviolet (UV) ljus är osynligt för det mänskliga ögat och är uppdelat i tre kategorier, UV-A, UV-B och UV-C. Det bakteriedödande ljuset, UV-C, finns inom intervallet 100-280 nm. I flera studier går det att se att ljusets bakteriedödande verkan maximeras runt 265 nm. UV-C-strålning är ett känt desinfektionsmedel för luft, vatten och andra ytor. UV-C-belysning har använts för att minska risken för infektion i över 40 år. Alla bakterier och virus som hittills testats svarar på desinfektion av UV-C-ljus. Vid laborietester inaktiverade vårt UV-C-ljus upp till 99 procent av bakterierna efter att ytan varit exponerad med ljus under 20-30 sekunder. En tydlig indikation på att UV-C-ljus kan spela en viktig roll i din personliga skyddsstrategi.

Distributör:

MegGrossist.se
Skiftesvägen 35
56331 Gränna

Niclas: +46 733 50 90 35
Mattias: +46 760 39 76 99

info@MegGrossist.se
niclas@MegGrossist.se
www.MegGrossist.se

Light it, kill it.

Dezilite - lampan som tar kål på bakterier och förstör DNA hos Virus.

Dezilite dödar bakterier effektivt. Dezilite UV-C-lampa har sitt huvudutsläpp vid 254 nm, vilket innebär att Dezilites bakteriedödande egenskaper är extremt effektiva för att bryta ned DNA från mikroorganismer och hindrar dessa från att replikera sig och orsaka sjukdomar. I laborietester har Dezilite visat sig otroligt effektiv på alla typer av bakterier och är testad av ackrediterat laboratorium i Sverige i enlighet med ISO/ICE 17025. På nästa sida finns ett urval av resultat. Certifikat och samtliga testresultat kan beställas på www.dezilite.com.

Importör:

ROST of Sweden AB
www.dezilite.com



Lösning

Dezilite är otroligt smidig att ta med sig överallt man åker. Den är liten och lätt och tar ingen plats. Fickan, handväskan, handsfacket i bilen, den får plats överallt.

- Med Dezilite kommer ett tilltaget marknadsföringsmaterial. Bilder, filmer, testrapporter etc. Samt ett ordentligt digitalt engagemang.
- Vi erbjuder Drop-ship från lager i Sverige. Manualen finns även tillgänglig på ett flertal språk på www.dezilite.com
- Vi har tänkt på säkerheten. Lampan släcker automatiskt ljuset om den vänds uppåt och ljuset sätts på igen när den vänds neråt.
- Dezilite kan användas på alla ytor och i alla miljöer. Den är synnerligen lämpad att användas där det förekommer mycket människor och där man vet att bakterier trivs.

Inaktiveringsgrad Bakterie

95.78 %

Escherichia coli

95.78 %

Staphylococcus aureus

94.41 %

Streptococcus pyogenes

95.58 %

Salmonella Paratyphi

95 %

Dysenteri

I paketet ingår:

- 1 st lampa
- 1 st usb laddkabel
- 1 st manual



Descinficera

01

Toaletter, handfat och offentliga miljöer.

02

Perfekt att ha med på resan.

03

Barnens leksaker, nappar, nappflaskor mm.

04

Det finns mängder av bakterier på tangentbord, mobiler, nycklar mm.

Återförsäljare

05

Varför inte använda Dezilite i köksmiljö, såsom skärbrädor mm

Distributör:

MegGrossist.se
Skiftesvägen 35
56331 Gränna

Niclas: +46 733 50 90 35
Mattias: +46 760 39 76 99


info@MegGrossist.se
niclas@MegGrossist.se
www.MegGrossist.se

Importör:

ROST of Sweden AB
www.dezilite.com

1 Information

This product is a portable hand-held disinfection lamp, the fuselage is light and easy to operate. The use of LED to emit ultraviolet light of appropriate wavelength can destroy the molecular structure of DNA or RNA in microbial cells, resulting in the death of growing cells and / or regenerated cells, so as to achieve the effect of sterilization and disinfection.



2 Parameter

Size	125*30*15mm
weight	about 30g
Battery	400mA
Charging	DC-5V
Charging Time	about 1 hour
Disinfection	Ultraviolet
Wavelength	200~275nm
Working time	5 min (self-power outage)

3 Functional Description

Start Key

When pressing the start button on the disinfection lamp, the disinfection lamp can emit ultraviolet light.



Work Lamp

When the disinfection lamp is turned on, the working light will be lit from bottom to top, indicating normal work.

Electricity Lamp



The power indicator light has three squares of display, when the power is low, the last indicator light will flicker.

UVC Lamp

disinfection lamp is composed of 3 UVC lamps and 2 UV compensation lamps, which will emit appropriate wavelength sterilization and disinfection when working.



Charging Port




Use Micro USB interface to charge.

4 Operation Mode



Hand held

Put the UVC lamp down, distance from the 15~20cm height of the sterilized item, press the start key, you can emit ultraviolet light, sterilize the article.



Placement

The unique bottom design of this product, you can put the disinfection lamp flat on the plane (desktop, books), fixed disinfection of the articles.



Reverse protection


This product has built-in safety protection circuit, when UVC lamp reverse upward, the light will automatically turn off, protect the human body from ultraviolet light direct irradiation. Turn the UVC light down and the light will be turned on again.

Working hours

This product will automatically shut down after 5 minutes of operation, ensuring the best disinfection effect of the product without affecting the product life.



5 Caution



Handheld Mode

When holding a disinfection lamp, you should not hold the product in the palm of your hand. hold both sides of the product with your fingers to prevent damage to the skin of your opponent's finger at the edge.

- This product is only for the surface sterilization and disinfection of articles, and can not be used for other purposes.

- It is prohibited to irradiate this product on any part of the human body or animal, and the Company shall not be liable for any adverse results caused by violation of this operation.

- This product built-in battery and precision parts, if there is a failure, please return to the company to deal with, do not take it apart privately, in order to avoid accidents.

- Please put the product away from the water source, heat source, children can not reach the place.



PORTABLE DEEP UV-C STERILIZER

Distributör:

MegGrossist.se
Skiftesvägen 35
56331 Gränna

Niclas: +46 733 50 90 35
Mattias: +46 760 39 76 99

info@MegGrossist.se
niclas@MegGrossist.se
www.MegGrossist.se

Importör:

ROST of Sweden AB
www.dezilite.com